

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 1.3/8-6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130031 1.3/8-6
GTIN	4062406038083
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNC-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 6
Ø Filettatura: 34,925 mm
Lunghezza complessiva L: 200 mm
Ø codolo D_s: 28 mm
Quadro del codolo □: 22 mm
Ø preforo: 30,6 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 376
Numero di scanalature per i trucioli	4
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	34,925 mm
Ø Preforo	30,6 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Quadro del codolo □	22 mm

Profondità filettatura	69,85 mm
Passo della filettatura	4,233 mm
Filetti per pollice	6
Numero taglienti Z	4
Ø Codolo D _s	28 mm
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	1.3/8-6 UNC LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare