

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 1.1/16-8**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130031 1.1/16-8
GTIN	4062406037734
Classe articolo	10N

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UN-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 8

Ø Filettatura: 26,988 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

Ø Codolo D_s: 20 mm

Quadro del codolo □: 16 mm

Ø Preforo: 24 mm

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS E
Filetti per pollice	8
Ø Codolo D _s	20 mm
Ø Filettatura	26,988 mm
Numero taglienti Z	4
Passo della filettatura	3,175 mm
Ø Preforo	24 mm

Numero di scanalature per i trucioli	4
Profondità filettatura	54 mm
Quadro del codolo □	16 mm
Norma	DIN 376
Lunghezza complessiva L	160 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.1/16-8 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare