

**Garant**
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,  
Modello: 3/4-24**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130031 3/4-24 |
| GTIN            | 4062406037383 |
| Classe articolo | 10N           |

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 35 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNS-LH  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 376  
 Filetti per pollice: 24  
 Ø Filettatura: 19,05 mm  
 Lunghezza complessiva L: 125 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 14 mm  
 Quadro del codolo □: 11 mm  
 Ø Preforo: 18,1 mm

**Descrizione tecnica**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Quadro del codolo □     | 11 mm    |
| Passo della filettatura | 1,058 mm |
| Norma                   | DIN 376  |
| Ø Preforo               | 18,1 mm  |
| Profondità filettatura  | 57,15 mm |
| Lunghezza complessiva L | 125 mm   |
| Filetti per pollice     | 24       |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Ø Codolo D <sub>s</sub>              | 14 mm                                       |
| Materiale da taglio                  | HSS E                                       |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3   |
| Numero taglienti Z                   | 3   |
| Ø Filettatura                        | 19,05 mm                                    |
| Tipo di filettatura                  | UNS-LH                                      |
| Misura del filetto                   | 3/4-24 UNS LH                               |
| Rivestimento                         | non rivestito                               |
| Angolo di filetto                    | 60 grado                                    |
| Norma filettatura                    | ASME B1.1                                   |
| Classe di tolleranza                 | 1B  |
| Classe di tolleranza                 | 2B +0,10                                    |
| Classe di tolleranza                 | 3B  |
| Classe di tolleranza                 | 2B +0,20                                    |
| Classe di tolleranza                 | 2B  |
| Classe di tolleranza                 | 2B +0,05                                    |
| Forma dell'imbocco                   | B   |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR             | no  |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 3×D in caso di foro di passaggio     |
| Direzione di taglio                  | sinistro                                    |
| Tipo di utensile di filettatura      | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                     | senza                                       |
| Tipo di prodotto                     | Maschi a filettare                          |