

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: NO.6-32****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130030 NO.6-32
GTIN	4062406034351
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNC
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Filetti per pollice: 32
Ø Filettatura: 3,51 mm
Lunghezza complessiva L: 56 mm
Ø Codolo D_s: 4 mm
Quadro del codolo □: 3 mm
Ø Preforo: 2,77 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	56 mm
Ø Codolo D _s	4 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Profondità filettatura	10,53 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	3,51 mm
Materiale da taglio	HSS E

Norma	DIN 371
Quadro del codolo □	3 mm
Ø Preforo	2,77 mm
Filetti per pollice	32
Passo della filettatura	0,794 mm
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	6-32 UNC
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare