

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 7/8-18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130030 7/8-18
GTIN	4062406035273
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 18
Ø Filettatura: 22,23 mm
Lunghezza complessiva L: 140 mm
Ø Codolo D_s: 18 mm
Quadro del codolo □: 14,5 mm
Ø Preforo: 21 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 376
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	1,411 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	140 mm
Ø Codolo D _s	18 mm
Profondità filettatura	66,69 mm

Numero taglienti Z	3
Filetti per pollice	18
Ø Preforo	21 mm
Ø Filettatura	22,23 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	7/8-18 UNS
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare