

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,  
Modello: 1.7/16-8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130031 1.7/16-8
GTIN	4062406038137
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UN-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 8  
Ø Filettatura: 36,512 mm  
Lunghezza complessiva L: 200 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 28 mm  
Quadro del codolo □: 22 mm  
Ø Preforo: 33,5 mm

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	200 mm
Filetti per pollice	8
Quadro del codolo □	22 mm
Ø Preforo	33,5 mm
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 376
Passo della filettatura	3,175 mm

Numero taglienti Z	4
Profondità filettatura	73 mm
Ø Filettatura	36,512 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	28 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.7/16-8 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare