

Garant
Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 9/16-20

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130030 9/16-20 |
| GTIN | 4062406034962 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 20
 Ø Filettatura: 14,29 mm
 Lunghezza complessiva L: 110 mm
 Ø Codolo D_s: 11 mm
 Quadro del codolo □: 9 mm
 Ø Preforo: 13,1 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Quadro del codolo □ | 9 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Passo della filettatura | 1,27 mm |
| Profondità filettatura | 57,16 mm |
| Ø Codolo D _s | 11 mm |
| Filetti per pollice | 20 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Lunghezza complessiva L | 110 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Ø Filettatura | 14,29 mm |
| Ø Preforo | 13,1 mm |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Tipo di filettatura | UN |
| Misura del filetto | 9/16-20 UN |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | ASME B1.1 |
| Classe di tolleranza | 1B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,10 |
| Classe di tolleranza | 3B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,20 |
| Classe di tolleranza | 2B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,05 |
| Forma dell'imbocco | B |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |