

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,  
Modello: 1/2-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130031 1/2-12
GTIN	4062406037178
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNS-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 12  
Ø Filettatura: 12,7 mm  
Lunghezza complessiva L: 110 mm  
Ø codolo D<sub>s</sub>: 11 mm  
Quadro del codolo □: 9 mm  
Ø preforo: 10,75 mm

**Descrizione tecnica**

Profondità filettatura	25,4 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Passo della filettatura	2,117 mm
Norma	DIN 376
Filetti per pollice	12
Numero taglienti Z	3
Lunghezza complessiva L	110 mm

Quadro del codolo □	9 mm
Ø Preforo	10,75 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D <sub>s</sub>	11 mm
Ø Filettatura	12,7 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	1/2-12 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare