

Garant

**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 1/2-28**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130031 1/2-28
GTIN	4062406037093
Classe articolo	10N

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNEF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 28
 Ø Filettatura: 12,7 mm
 Lunghezza complessiva L: 110 mm
 Ø codolo D_s: 11 mm
 Quadro del codolo □: 9 mm
 Ø preforo: 11,8 mm

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	11 mm
Filetti per pollice	28
Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	0,907 mm
Quadro del codolo □	9 mm

Ø Filettatura	12,7 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Ø Preforo	11,8 mm
Profondità filettatura	25,4 mm
Norma	DIN 376
Tipo di filettatura	UNEF-LH
Misura del filetto	1/2-28 UNEF LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare