

Garant
Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 1/4-56

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130030 1/4-56
GTIN	4062406034528
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNS
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Filetti per pollice: 56
 Ø Filettatura: 6,35 mm
 Lunghezza complessiva L: 80 mm
 Ø Codolo D_s: 7 mm
 Quadro del codolo □: 5,5 mm
 Ø Preforo: 5,95 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	6,35 mm
Filetti per pollice	56
Numero taglienti Z	3
Profondità filettatura	19,05 mm
Quadro del codolo □	5,5 mm
Ø Codolo D _s	7 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	5,95 mm
Norma	DIN 371
Passo della filettatura	0,454 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	1/4-56 UNS
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare