

Garant
Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: NO.2-64

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130030 NO.2-64
GTIN	4062406000165
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 91 giorni
 Quantità minima d'ordine: 25 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNF
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Filetti per pollice: 64
 Ø Filettatura: 2,18 mm
 Lunghezza complessiva L: 45 mm
 Ø Codolo D_s: 2,8 mm
 Quadro del codolo □: 2,1 mm
 Ø Preforo: 1,9 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	64
Ø Filettatura	2,18 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	0,399 mm
Ø Preforo	1,9 mm
Profondità filettatura	6,54 mm
Ø Codolo D _s	2,8 mm

Lunghezza complessiva L	45 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm
Norma	DIN 371
Materiale da taglio	HSS E
Numero di scanalature per i trucioli	3
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	2-64 UNF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare