

Garant
Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 1.7/16-12

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130030 1.7/16-12
GTIN	4062406035884
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 12
 Ø Filettatura: 36,512 mm
 Lunghezza complessiva L: 200 mm
 Ø Codolo D_s: 28 mm
 Quadro del codolo □: 22 mm
 Ø Preforo: 34,5 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	28 mm
Quadro del codolo □	22 mm
Ø Preforo	34,5 mm
Passo della filettatura	2,117 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Profondità filettatura	73 mm
Filetti per pollice	12

Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	36,512 mm
Norma	DIN 376
Numero di scanalature per i trucioli	4
Numero taglienti Z	4
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	1.7/16-12 UN
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare