

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 15/16-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130031 15/16-20
GTIN	4062406037574
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNEF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 20

Ø Filettatura: 23,812 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

Ø Codolo D_s: 18 mm

Quadro del codolo □: 14,5 mm

Ø Preforo: 22,7 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	23,812 mm
Ø Preforo	22,7 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Profondità filettatura	47,64 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm
Norma	DIN 376

Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	1,27 mm
Ø Codolo D _s	18 mm
Filetti per pollice	20
Lunghezza complessiva L	160 mm
Tipo di filettatura	UNEF-LH
Misura del filetto	15/16-20 UNEF LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare