

Garant

**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 1.1/2-16**



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 130031 1.1/2-16 |
| GTIN | 4062406038175 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 16
 Ø Filettatura: 38,1 mm
 Lunghezza complessiva L: 200 mm
 Ø codolo D_s: 32 mm
 Quadro del codolo □: 24 mm
 Ø preforo: 36,6 mm

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------|---------|
| Materiale da taglio | HSS E |
| Profondità filettatura | 76,2 mm |
| Quadro del codolo □ | 24 mm |
| Filetti per pollice | 16 |
| Numero taglienti Z | 4 |
| Norma | DIN 376 |
| Ø Filettatura | 38,1 mm |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 |
| Ø Preforo | 36,6 mm |
| Passo della filettatura | 1,588 mm |
| Lunghezza complessiva L | 200 mm |
| Ø Codolo D _s | 32 mm |
| Tipo di filettatura | UN-LH |
| Misura del filetto | 1.1/2-16 UN LH |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | ASME B1.1 |
| Classe di tolleranza | 1B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,10 |
| Classe di tolleranza | 3B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,20 |
| Classe di tolleranza | 2B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,05 |
| Forma dell'imbocco | B |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | sinistro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |