

Garant
Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 1.1/2-12

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130030 1.1/2-12
GTIN	4062406035952
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNF
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 12
 Ø Filettatura: 38,1 mm
 Lunghezza complessiva L: 200 mm
 Ø codolo D_s: 32 mm
 Quadro del codolo □: 24 mm
 Ø preforo: 36 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	2,117 mm
Ø Preforo	36 mm
Quadro del codolo □	24 mm
Ø Filettatura	38,1 mm
Norma	DIN 376
Ø Codolo D _s	32 mm
Numero taglienti Z	4

Profondità filettatura	76,2 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	200 mm
Filetti per pollice	12
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	1.1/2-12 UNF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare