

**Garant****Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 1.1/4-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130030 1.1/4-12
GTIN	4062406035686
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNF  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 12  
Ø Filettatura: 31,75 mm  
Lunghezza complessiva L: 180 mm  
Ø codolo D<sub>s</sub>: 25 mm  
Quadro del codolo □: 20 mm  
Ø preforo: 29,5 mm

**Descrizione tecnica**

Profondità filettatura	63,5 mm
Quadro del codolo □	20 mm
Ø Preforo	29,5 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	25 mm
Numero taglienti Z	4
Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	180 mm

Ø Filettatura	31,75 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Filetti per pollice	12
Passo della filettatura	2,117 mm
Norma	DIN 376
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	1.1/4-12 UNF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare