

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 1-27****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130031 1-27
GTIN	4062406037604
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Ø Preforo	24,5 mm
Ø Filettatura	25,4 mm
Ø Codolo D _s	20 mm
Passo della filettatura	0,941 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Profondità filettatura	76,2 mm
Quadro del codolo □	16 mm
Materiale da taglio	HSS E
Numero taglienti Z	4
Lunghezza complessiva L	160 mm
Norma	DIN 376
Filetti per pollice	27
Tipo di filettatura	UNS-LH

Misura del filetto	1-27 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare