

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 7/16-24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130031 7/16-24
GTIN	4062406037048
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 24
Ø Filettatura: 11,11 mm
Lunghezza complessiva L: 110 mm
Ø Codolo D_s: 9 mm
Quadro del codolo □: 7 mm
Ø Preforo: 10,1 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	10,1 mm
Numero taglienti Z	3
Quadro del codolo □	7 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Profondità filettatura	33,33 mm
Materiale da taglio	HSS E
Filetti per pollice	24

Lunghezza complessiva L	110 mm
Passo della filettatura	1,058 mm
Ø Filettatura	11,11 mm
Norma	DIN 376
Ø Codolo D _s	9 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	7/16-24 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare