

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 3/8-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130030 3/8-20
GTIN	4062406034740
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UN
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Filetti per pollice: 20
Ø Filettatura: 9,525 mm
Lunghezza complessiva L: 100 mm
Ø Codolo D_s: 10 mm
Quadro del codolo □: 8 mm
Ø Preforo: 8,3 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Profondità filettatura	28,59 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Quadro del codolo □	8 mm
Ø Preforo	8,3 mm
Passo della filettatura	1,27 mm
Ø Filettatura	9,525 mm

Materiale da taglio	HSS E
Filetti per pollice	20
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	DIN 371
Ø Codolo D _s	10 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	3/8-20 UN
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare