

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 2-10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130030 2-10
GTIN	4062406036454
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 10
Ø Filettatura: 50,8 mm
Lunghezza complessiva L: 250 mm
Ø codolo D_s: 40 mm
Quadro del codolo □: 32 mm
Ø preforo: 48,4 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	4
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 376
Ø Codolo D _s	40 mm
Filetti per pollice	10
Ø Filettatura	50,8 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm

Profondità filettatura	101,6 mm
Passo della filettatura	2,54 mm
Ø Preforo	48,4 mm
Numero taglienti Z	4
Quadro del codolo □	32 mm
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	2-10 UNS
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare