

Garant
Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 1/4-20

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130030 1/4-20
GTIN	4062406034603
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNC
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Filetti per pollice: 20
 Ø Filettatura: 6,35 mm
 Lunghezza complessiva L: 80 mm
 Ø Codolo D_s: 7 mm
 Quadro del codolo □: 5,5 mm
 Ø Preforo: 5,11 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	20
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 371
Ø Codolo D _s	7 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Quadro del codolo □	5,5 mm
Ø Preforo	5,11 mm

Passo della filettatura	1,27 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Profondità filettatura	19,05 mm
Ø Filettatura	6,35 mm
Numero taglienti Z	3
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	1/4-20 UNC
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare