

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 5/16-32****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130030 5/16-32
GTIN	4062406034641
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNEF
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Filetti per pollice: 32
Ø Filettatura: 7,94 mm
Lunghezza complessiva L: 90 mm
Ø Codolo D_s: 8 mm
Quadro del codolo □: 6,2 mm
Ø Preforo: 7,25 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	7,94 mm
Quadro del codolo □	6,2 mm
Norma	DIN 371
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	8 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Preforo	7,25 mm

Passo della filettatura	0,794 mm
Filetti per pollice	32
Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	90 mm
Profondità filettatura	23,79 mm
Tipo di filettatura	UNEF
Misura del filetto	5/16-32 UNEF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare