

**Garant****Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 7/8-9****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130030 7/8-9  |
| GTIN            | 4062406035327 |
| Classe articolo | 10N           |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNC  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 9  
Ø Filettatura: 22,225 mm  
Lunghezza complessiva L: 140 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 18 mm  
Quadro del codolo □: 14,5 mm  
Ø Preforo: 19,34 mm

**Descrizione tecnica**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Quadro del codolo □                  | 14,5 mm   |
| Norma                                | DIN 376   |
| Ø Filettatura                        | 22,225 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3         |
| Filetti per pollice                  | 9         |
| Profondità filettatura               | 66,69 mm  |
| Ø Preforo                            | 19,34 mm  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Materiale da taglio             | HSS E                                       |
| Numero taglienti Z              | 3   |
| Passo della filettatura         | 2,822 mm                                    |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>         | 18 mm                                       |
| Lunghezza complessiva L         | 140 mm                                      |
| Tipo di filettatura             | UNC   |
| Misura del filetto              | 7/8-9 UNC                                   |
| Rivestimento                    | non rivestito                               |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                    |
| Norma filettatura               | ASME B1.1                                   |
| Classe di tolleranza            | 1B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,10                                    |
| Classe di tolleranza            | 3B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,20                                    |
| Classe di tolleranza            | 2B  |
| Classe di tolleranza            | 2B +0,05                                    |
| Forma dell'imbocco              | B   |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR        | no  |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 3×D in caso di foro di passaggio     |
| Direzione di taglio             | destro                                      |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                | senza                                       |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                          |