

Garant
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 11/16-20**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130031 11/16-20
GTIN	4062406037345
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 20
 Ø Filettatura: 17,462 mm
 Lunghezza complessiva L: 125 mm
 Ø Codolo D_s: 14 mm
 Quadro del codolo □: 11 mm
 Ø Preforo: 16,25 mm

Descrizione tecnica

Profondità filettatura	34,92 mm
Ø Filettatura	17,462 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	1,27 mm
Filetti per pollice	20
Quadro del codolo □	11 mm
Norma	DIN 376

Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	125 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Codolo D _s	14 mm
Ø Preforo	16,25 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	11/16-20 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare