

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: NO.12-32****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 130031 NO.12-32 |
| GTIN | 4062406036737 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNEF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Filetti per pollice: 32

Ø Filettatura: 5,49 mm

Lunghezza complessiva L: 80 mm

Ø Codolo D_s: 6 mm

Quadro del codolo □: 4,9 mm

Ø Preforo: 4,8 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|----------|
| Ø Codolo D _s | 6 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Ø Preforo | 4,8 mm |
| Passo della filettatura | 0,794 mm |
| Ø Filettatura | 5,49 mm |
| Filetti per pollice | 32 |
| Quadro del codolo □ | 4,9 mm |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
| Lunghezza complessiva L | 80 mm |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Profondità filettatura | 16,47 mm |
| Tipo di filettatura | UNEF-LH |
| Misura del filetto | 12-32 UNEF LH |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | ASME B1.1 |
| Classe di tolleranza | 1B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,10 |
| Classe di tolleranza | 3B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,20 |
| Classe di tolleranza | 2B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,05 |
| Forma dell'imbocco | B |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3xD in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | sinistro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |