

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,  
Modello: NO.4-40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130031 NO.4-40
GTIN	4062406036553
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 91 giorni  
Quantità minima d'ordine: 25 pezzi  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNC-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 371  
Filetti per pollice: 40  
Ø Filettatura: 2,85 mm  
Lunghezza complessiva L: 56 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
Quadro del codolo □: 2,7 mm  
Ø Preforo: 2,27 mm

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 371
Ø Codolo D <sub>s</sub>	3,5 mm
Lunghezza complessiva L	56 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	2,85 mm

Passo della filettatura	0,635 mm
Ø Preforo	2,27 mm
Profondità filettatura	8,55 mm
Quadro del codolo □	2,7 mm
Filetti per pollice	40
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	4-40 UNC LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare