

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: NO.12-36****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130031 NO.12-36
GTIN	4062406036720
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Filetti per pollice: 36
Ø Filettatura: 5,49 mm
Lunghezza complessiva L: 80 mm
Ø Codolo D_s: 6 mm
Quadro del codolo □: 4,9 mm
Ø Preforo: 4,8 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	0,706 mm
Profondità filettatura	16,47 mm
Ø Filettatura	5,49 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 371

Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	4,8 mm
Ø Codolo D _s	6 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Filetti per pollice	36
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	12-36 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare