

Garant
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: NO.4-48**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130031 NO.4-48
GTIN	4062406036546
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 91 giorni
 Quantità minima d'ordine: 25 pezzi
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 371
 Filetti per pollice: 48
 Ø Filettatura: 2,85 mm
 Lunghezza complessiva L: 56 mm
 Ø Codolo D_s: 3,5 mm
 Quadro del codolo □: 2,7 mm
 Ø Preforo: 2,4 mm

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	2,7 mm
Filetti per pollice	48
Profondità filettatura	8,55 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	0,529 mm
Norma	DIN 371
Ø Codolo D _s	3,5 mm

Ø Preforo	2,4 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	56 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Filettatura	2,85 mm
Tipo di filettatura	UNF-LH
Misura del filetto	4-48 UNF LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare