

**Garant****Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 7/16-28****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130030 7/16-28
GTIN	4062406034788
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNEF  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 28  
Ø Filettatura: 11,11 mm  
Lunghezza complessiva L: 110 mm  
Ø Codolo D<sub>s</sub>: 9 mm  
Quadro del codolo □: 7 mm  
Ø Preforo: 10,35 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo D <sub>s</sub>	9 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Filetti per pollice	28
Norma	DIN 376
Passo della filettatura	0,907 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Quadro del codolo □	7 mm

Materiale da taglio	HSS E
Ø Preforo	10,35 mm
Numero taglienti Z	3
Profondità filettatura	33,33 mm
Ø Filettatura	11,11 mm
Tipo di filettatura	UNEF
Misura del filetto	7/16-28 UNEF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare