

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: NO.6-32****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130031 NO.6-32 |
| GTIN | 4062406036591 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNC-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Filetti per pollice: 32
Ø Filettatura: 3,51 mm
Lunghezza complessiva L: 56 mm
Ø Codolo D_s: 4 mm
Quadro del codolo □: 3 mm
Ø Preforo: 2,77 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|----------|
| Lunghezza complessiva L | 56 mm |
| Ø Filettatura | 3,51 mm |
| Filetti per pollice | 32 |
| Passo della filettatura | 0,794 mm |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Ø Codolo D _s | 4 mm |
| Profondità filettatura | 10,53 mm |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Quadro del codolo □ | 3 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Ø Preforo | 2,77 mm |
| Tipo di filettatura | UNC-LH |
| Misura del filetto | 6-32 UNC LH |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | ASME B1.1 |
| Classe di tolleranza | 1B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,10 |
| Classe di tolleranza | 3B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,20 |
| Classe di tolleranza | 2B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,05 |
| Forma dell'imbocco | B |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | sinistro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |