

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 9/16-27****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 130031 9/16-27 |
| GTIN | 4062406037185 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 27
Ø Filettatura: 14,29 mm
Lunghezza complessiva L: 110 mm
Ø Codolo D_s: 11 mm
Quadro del codolo □: 9 mm
Ø Preforo: 13,4 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|----------|
| Norma | DIN 376 |
| Ø Codolo D _s | 11 mm |
| Ø Filettatura | 14,29 mm |
| Lunghezza complessiva L | 110 mm |
| Quadro del codolo □ | 9 mm |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Materiale da taglio | HSS E |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Passo della filettatura | 0,94 mm |
| Filetti per pollice | 27 |
| Ø Preforo | 13,4 mm |
| Profondità filettatura | 57,16 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
| Tipo di filettatura | UNS-LH |
| Misura del filetto | 9/16-27 UNS LH |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | ASME B1.1 |
| Classe di tolleranza | 1B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,10 |
| Classe di tolleranza | 3B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,20 |
| Classe di tolleranza | 2B |
| Classe di tolleranza | 2B +0,05 |
| Forma dell'imbocco | B |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | sinistro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |