

**Garant**

**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,  
Modello: 1.13/16-20**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130031 1.13/16-20
GTIN	4062406038496
Classe articolo	10N

## Descrizione

**Nota:**

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

## Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	4
Profondità filettatura	92 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Ø Filettatura	46,037 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Preforo	44,84 mm
Quadro del codolo □	29 mm
Norma	DIN 376
Ø Codolo D <sub>s</sub>	36 mm
Filetti per pollice	20
Passo della filettatura	1,27 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UN-LH

Misura del filetto	1.13/16-20 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare