

Garant
Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1-10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130035 1-10
GTIN	4062406039912
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNS
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 10
 Ø Filettatura: 25,4 mm
 Lunghezza complessiva L: 160 mm
 Ø Codolo D_s: 20 mm
 Quadro del codolo □: 16 mm
 Ø Preforo: 23 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	4
Ø Filettatura	25,4 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Filetti per pollice	10
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	2,54 mm
Quadro del codolo □	16 mm

Norma	DIN 376
Ø Codolo D _s	20 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Preforo	23 mm
Profondità filettatura	76,2 mm
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	1-10 UNS
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare