

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: NO.6-40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 NO.6-40
GTIN	4062406038823
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 3 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: UNF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Filetti per pollice: 40

Ø Filettatura: 3,51 mm

Lunghezza complessiva L: 56 mm

Ø Codolo D_s: 4 mm

Quadro del codolo □: 3 mm

Ø Preforo: 2,95 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	40
Profondità filettatura	10,53 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	4 mm
Ø Filettatura	3,51 mm
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3

Norma	DIN 371
Lunghezza complessiva L	56 mm
Passo della filettatura	0,635 mm
Quadro del codolo □	3 mm
Ø Preforo	2,95 mm
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	6-40 UNF
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare