

**Garant****Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1.1/4-8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 1.1/4-8
GTIN	4062406040185
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 49 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UN  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 8  
Ø Filettatura: 31,75 mm  
Lunghezza complessiva L: 180 mm  
Ø codolo D<sub>s</sub>: 25 mm  
Quadro del codolo □: 20 mm  
Ø preforo: 28,8 mm

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	3,175 mm
Filetti per pollice	8
Numero taglienti Z	4
Norma	DIN 376
Ø Preforo	28,8 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4

Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	25 mm
Profondità filettatura	63,5 mm
Ø Filettatura	31,75 mm
Quadro del codolo □	20 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	1.1/4-8 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare