

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 1.5/8-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130031 1.5/8-12
GTIN	4062406038335
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UN-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 12
Ø Filettatura: 41,275 mm
Lunghezza complessiva L: 200 mm
Ø codolo D_s: 32 mm
Quadro del codolo □: 24 mm
Ø preforo: 39,3 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	12
Numero taglienti Z	4
Profondità filettatura	82,55 mm
Ø Codolo D _s	32 mm
Passo della filettatura	2,117 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Materiale da taglio	HSS E

Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Filettatura	41,275 mm
Norma	DIN 376
Ø Preforo	39,3 mm
Quadro del codolo □	24 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.5/8-12 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare