

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1.15/16-16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 1.15/16-16
GTIN	4062406040857
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UN
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 16
Ø Filettatura: 49,212 mm
Lunghezza complessiva L: 250 mm
Ø Codolo D_s: 40 mm
Quadro del codolo □: 32 mm
Ø Preforo: 47,7 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	49,212 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Norma	DIN 376
Passo della filettatura	1,588 mm
Ø Preforo	47,7 mm
Materiale da taglio	HSS E
Filetti per pollice	16

Profondità filettatura	98,4 mm
Numero taglienti Z	4
Quadro del codolo □	32 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Ø Codolo D _s	40 mm
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	1.15/16-16 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare