

**Garant**
**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1/4-24**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 1/4-24
GTIN	4062406039073
Classe articolo	10N

**Descrizione**
**Nota:**

Consegna: 49 giorni  
 Quantità minima d'ordine: 3 pezzi  
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
 Tipo di filettatura: UNS  
 Materiale da taglio: HSS E  
 Norma: DIN 371  
 Filetti per pollice: 24  
 Ø Filettatura: 6,35 mm  
 Lunghezza complessiva L: 80 mm  
 Ø Codolo D<sub>s</sub>: 7 mm  
 Quadro del codolo □: 5,5 mm  
 Ø Preforo: 5,35 mm

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D <sub>s</sub>	7 mm
Norma	DIN 371
Quadro del codolo □	5,5 mm
Passo della filettatura	1,058 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	6,35 mm

Profondità filettatura	19,05 mm
Filetti per pollice	24
Lunghezza complessiva L	80 mm
Ø Preforo	5,35 mm
Numero taglienti Z	3
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	1/4-24 UNS
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare