

**Garant****Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,  
Modello: 2-14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130031 2-14
GTIN	4062406038670
Classe articolo	10N

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 35 giorni  
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo  
Lavorazione speciale – restituzione esclusa  
Tipo di filettatura: UNS-LH  
Materiale da taglio: HSS E  
Norma: DIN 376  
Filetti per pollice: 14  
Ø Filettatura: 50,8 mm  
Lunghezza complessiva L: 250 mm  
Ø codolo D<sub>s</sub>: 40 mm  
Quadro del codolo □: 32 mm  
Ø preforo: 49,25 mm

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	101,6 mm
Filetti per pollice	14
Norma	DIN 376
Ø Filettatura	50,8 mm
Quadro del codolo □	32 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	40 mm

Numero di scanalature per i trucioli	4
Numero taglienti Z	4
Lunghezza complessiva L	250 mm
Passo della filettatura	1,814 mm
Ø Preforo	49,25 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	2-14 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare