

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1-18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 1-18
GTIN	4062406039875
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 18
Ø Filettatura: 25,4 mm
Lunghezza complessiva L: 160 mm
Ø Codolo D_s: 20 mm
Quadro del codolo □: 16 mm
Ø Preforo: 24,25 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	16 mm
Ø Codolo D _s	20 mm
Filetti per pollice	18
Profondità filettatura	76,2 mm
Passo della filettatura	1,411 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4

Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	160 mm
Ø Preforo	24,25 mm
Ø Filettatura	25,4 mm
Numero taglienti Z	4
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	1-18 UNS
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare