

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1/2-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130035 1/2-12
GTIN	4062406039417
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 12
Ø Filettatura: 12,7 mm
Lunghezza complessiva L: 110 mm
Ø codolo D_s: 11 mm
Quadro del codolo □: 9 mm
Ø preforo: 10,75 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	12
Passo della filettatura	2,117 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Ø Filettatura	12,7 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Profondità filettatura	25,4 mm
Materiale da taglio	HSS E

Norma	DIN 376
Ø Codolo D _s	11 mm
Ø Preforo	10,75 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Numero taglienti Z	3
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	1/2-12 UNS
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare