

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 1.7/8-18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130031 1.7/8-18
GTIN	4062406038540
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 18
Ø Filettatura: 47,625 mm
Lunghezza complessiva L: 250 mm
Ø codolo D_s: 36 mm
Quadro del codolo □: 29 mm
Ø preforo: 46,35 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	36 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Numero taglienti Z	4
Filetti per pollice	18
Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo □	29 mm
Ø Filettatura	47,625 mm

Profondità filettatura	95,25 mm
Passo della filettatura	1,411 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Preforo	46,35 mm
Norma	DIN 376
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	1.7/8-18 UNS LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare