

Garant
**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito,
Modello: 1.3/4-16**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130031 1.3/4-16
GTIN	4062406038434
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 16
 Ø Filettatura: 44,45 mm
 Lunghezza complessiva L: 220 mm
 Ø codolo D_s: 36 mm
 Quadro del codolo □: 29 mm
 Ø preforo: 43 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	4
Ø Codolo D _s	36 mm
Norma	DIN 376
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	1,588 mm
Ø Filettatura	44,45 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4

Quadro del codolo □	29 mm
Filetti per pollice	16
Lunghezza complessiva L	220 mm
Profondità filettatura	88,9 mm
Ø Preforo	43 mm
Tipo di filettatura	UN-LH
Misura del filetto	1.3/4-16 UN LH
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare