

Garant
Maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 1.3/16-16

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130035 1.3/16-16
GTIN	4062406040086
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UN
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 16
 Ø Filettatura: 30,162 mm
 Lunghezza complessiva L: 180 mm
 Ø Codolo D_s: 22 mm
 Quadro del codolo □: 18 mm
 Ø Preforo: 28,7 mm

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	18 mm
Norma	DIN 376
Ø Filettatura	30,162 mm
Ø Codolo D _s	22 mm
Filetti per pollice	16
Passo della filettatura	1,588 mm
Materiale da taglio	HSS E

Numero di scanalature per i trucioli	4
Profondità filettatura	60,32 mm
Ø Preforo	28,7 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Numero taglienti Z	4
Tipo di filettatura	UN
Misura del filetto	1.3/16-16 UN
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare