



Distanziometro laser DISTO™, Modello: D2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	465550 D2
GTIN	7640110696347
Classe articolo	47C

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica resistente agli urti con tastiera a simboli di facile utilizzo. **Ottica Leica** di elevata qualità racchiusa in un robusto **involucro al magnesio**, particolarmente resistente alle temperature. Display a colori illuminato e girevole per consentire la massima leggibilità. Power Range Technologie™ per misurazioni **fino a 150 m senza piastra bersaglio**. Classe laser 2 testata a norma ISO 16331-1. Distanziometro laser piccolo e maneggevole, adatto per le misure di interni.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Custodia protettiva e cinturino da polso. Incluse 2x batterie n. art. 081561 Dim. LR3.

Nota:

Trasferimento dati via Bluetooth® Smart anche su smartphone mediante app Leica "DISTO™ Plan" (Android a partire dalla versione 4.3; Apple da iPhone 4s). Semplice creazione dei disegni.

Descrizione tecnica

Peso	100 g
Misurazione indiretta (Pitagora)	sì
Lunghezza	116 mm
Altezza	26 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Portata	100 m
Addizione / sottrazione	sì
Selezione ultime misurazioni	sì
Misura minima / massima	sì
Larghezza	44 mm
Calcolo della superficie e del volume	sì
Alimentazione elettrica	081561 LR3
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Terminale multifunzionale	sì
Accuratezza	±1,5 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Numero di batterie contenute	2
Serie	DISTO™
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Risoluzione	mm / pollici
Classe laser secondo IEC 825-1	2
Tipo di prodotto	Distanziometro

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3

081561 LR3