

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 5/8-11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 5/8-11
GTIN	4062406041809
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNC-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 11
Ø Filettatura: 15,88 mm
Lunghezza complessiva L: 110 mm
Ø Codolo D_s: 12 mm
Quadro del codolo □: 9 mm
Ø Preforo: 13,53 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	11
Ø Codolo D _s	12 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	2,309 mm
Ø Preforo	13,53 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Profondità filettatura	47,64 mm

Materiale da taglio	HSS E
Lunghezza complessiva L	110 mm
Ø Filettatura	15,88 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Norma	DIN 376
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	5/8-11 UNC LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare