

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: 3/4-18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 3/4-18
GTIN	4062406041885
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni
Quantità minima d'ordine: 2 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNS-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 18
Ø Filettatura: 19,05 mm
Lunghezza complessiva L: 125 mm
Ø Codolo D_s: 14 mm
Quadro del codolo □: 11 mm
Ø Preforo: 17,75 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	18
Numero taglienti Z	3
Profondità filettatura	57,15 mm
Ø Filettatura	19,05 mm
Norma	DIN 376
Materiale da taglio	HSS E
Quadro del codolo □	11 mm

Ø Preforo	17,75 mm
Ø Codolo D _s	14 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	125 mm
Passo della filettatura	1,411 mm
Tipo di filettatura	UNS-LH
Misura del filetto	3/4-18 UNS LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare