

Garant
Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1-10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130040 1-10
GTIN	4062406044398
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: UNS
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Filetti per pollice: 10
 Ø Filettatura: 25,4 mm
 Lunghezza complessiva L: 160 mm
 Ø Codolo D_s: 20 mm
 Quadro del codolo □: 16 mm
 Ø Preforo: 23 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	23 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Ø Filettatura	25,4 mm
Quadro del codolo □	16 mm
Profondità filettatura	63,5 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Codolo D _s	20 mm

Filetti per pollice	10
Norma	DIN 376
Numero di scanalature per i trucioli	4
Passo della filettatura	2,54 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	UNS
Misura del filetto	1-10 UNS
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare