

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 1.1/4-7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130040 1.1/4-7
GTIN	4062406044671
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNC
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 376
Filetti per pollice: 7
Ø Filettatura: 31,75 mm
Lunghezza complessiva L: 180 mm
Ø Codolo D_s: 25 mm
Quadro del codolo □: 20 mm
Ø Preforo: 28,05 mm

Descrizione tecnica

Quadro del codolo □	20 mm
Norma	DIN 376
Filetti per pollice	7
Lunghezza complessiva L	180 mm
Profondità filettatura	79,38 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Materiale da taglio	HSS E

Ø Preforo	28,05 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Filettatura	31,75 mm
Passo della filettatura	3,629 mm
Ø Codolo D _s	25 mm
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	1.1/4-7 UNC
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare