

Garant**Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, Modello: NO.1-64****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130036 NO.1-64
GTIN	4062406040970
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 91 giorni
Quantità minima d'ordine: 25 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa
Tipo di filettatura: UNC-LH
Materiale da taglio: HSS E
Norma: DIN 371
Filetti per pollice: 64
Ø Filettatura: 1,85 mm
Lunghezza complessiva L: 45 mm
Ø Codolo D_s: 2,8 mm
Quadro del codolo □: 2,1 mm
Ø Preforo: 1,5 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	2
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	0,399 mm
Ø Preforo	1,5 mm
Filetti per pollice	64
Profondità filettatura	5,55 mm
Lunghezza complessiva L	45 mm

Ø Codolo D _s	2,8 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm
Ø Filettatura	1,85 mm
Norma	DIN 371
Numero di scanalature per i trucioli	2
Tipo di filettatura	UNC-LH
Misura del filetto	1-64 UNC LH
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare